


## Colonne coulissante

### A Description du produit



#### **Généralités :**

##### Caisson fixe :

- Panneau 19mm ou 25mm
- Posé sur pied vérins (prévoir pied vérin central pour reprise de charge coulisse)
- Equerre de fixation murale (prévoir vide technique de 16mm)
- Assemblage : fixation par étriers

##### Caisson coulissant :


- Panneau 19 mm
- Fixation en étriers à l'extérieur du caisson
- Façade en applique, semi-applique ou entre-joues
- Equipements en sur-mesure
- Possibilité de façade en pan-coupé
- Amortisseur de série

## B

### Plans d'ensemble - dimensions générales

- Coulisse 120 kg

- Coulisse 200 kg



## C



### Détail des coulisses

#### Guidage haut

- identique pour les 2 versions de coulisses


#### 2 références de coulisses basse avec différents:

- Encombrement en hauteur
- Encombrement en largeur
- Perçages



120 kg

8 profondeurs de coulisses : de 400 mm à 750 mm




200 kg

14 profondeurs de coulisses : de 400 mm à 1100 mm




## les modules disponibles

module  
traversant




1

module fond  
gauche




module fond  
droit




2

module recto  
/ verso



module  
bandeau  
haut et bas



3

- Module **ouvert des deux côtés**

- **Bandeau et Tablette** pour assurer la rigidité

- Hauteur du bandeau sur-mesure (*Mini : 1/8ème de la hauteur intérieure*)

- Bandeau fixé en excentrique à mi largeur

- Tablettes en retrait de 2mm de chaque côtés

- Module **ouvert sur le côté droit**

- Fond tout hauteur

- Fond fixé en excentrique

- Tablettes en retrait de 2 mm du côté droit

- Options : miroir collé sur fond (*décalage du fond de 5 mm vers l'intérieur*)

- Module **ouvert sur le côté gauche**

- Fond tout hauteur

- Fond fixé en excentrique

- Tablettes en retrait de 2mm du **côté gauche**

- Options : miroir collé sur fond (*décalage du fond de 5 mm vers l'intérieur*)

- Module **ouvert des deux côtés**

- Fond tout hauteur

- Fond fixé en excentrique

- Positionnement du fond sur mesure (*Mini 100mm de la gauche ou de la droite*)

- Possibilité d'avoir un système 32 de chaque côté

- Tablettes en retrait de 2mm

- Module **ouvert des deux côtés**

- Bandeaux et Tablettes en haut et en bas

- Hauteur des bandeaux sur-mesure (*Mini : 1/8ème de la hauteur intérieure*)

- Bandeaux fixé en excentrique à mi largeur

- Tablettes en retrait de 2mm de chaque côté

- Départ bas du système 32 défini par la hauteur du bandeau bas


- Pensez-y : Possibilité d'avoir une façade en pan coupé en option.

**Poignées recommandées :**

- Poignée TRACK
- Poignée Barre
- Poignée Cercle
- Poignée Cubico
- Poignée Fil

**Tablettes :**

- droite (fixe ou semi-mobile)
- inclinée
- droite avec retour



*exemple d'implantation  
tablette bandeau droite et  
tablette bandeau inclinée*